

CANULES DE CPRE RX - fil guide court

A usage unique



◆ Tandem™ XL


Canule de CPRE triple lumière

Référence	Type de l'extrémité	Diamètre cathéter (Fr) / (mm)	Extrémité (Fr) / (mm)	Longueur (cm)	Fil-guide conseillé (inch) / (mm)	Unité(s) par boîte
M005 4582 0	Effilé	7-5,5/2,33-1,83	4,8 / 1,60	210	0.035 / 0,89	1

◆ RX ERCP Cannula

Canule de CPRE pré-courbé

Référence	Type de l'extrémité	Diamètre cathéter (Fr) / (mm)	Extrémité (Fr) / (mm)	Longueur (cm)	Fil-guide conseillé (inch) / (mm)	Unité(s) par boîte
M005 4576 0	Standard	8,5-5/2,83-1,67	5 / 1,67	210	0.035 / 0,89	1
M005 4577 0	Effilé	8,5-5/2,83-1,67	4,5 / 1,50	210	0.035 / 0,89	1
M005 4578 0	Bout rond	8,5-5/2,83-1,67	5 / 1,67	210	0.035 / 0,89	1



CANULES D'OPACIFICATION - fil guide long

A usage unique

◆ Tandem™ XL

Canule de CPRE triple lumière

Référence	Type de l'extrémité	Diamètre cathéter (Fr) / (mm)	Extrémité (Fr) / (mm)	Longueur (cm)	Fil-guide conseillé (inch) / (mm)	Unité(s) par boîte
M005 3570 0	Effilé	7-5,5/2,33-1,83	5,5 / 1,83	210	0.035 / 0,89	1

