


Les cathéters court terme adulte

Les cathéters triple-lumière

Cathéters *Amecath*

Caractéristiques

- **Pointe atraumatique**
- **Résiste à la plicature**
- Large gamme de tailles, longueurs et extensions
- Indicateurs de longueur sur le cathéter
- Bouchon d'injection
- Ailette de fixation rotative
- Lignes d'extension équipées de clamps
- Stérilisation par oxyde d'éthylène



Configuration des lumières

Composition du cathéter

Cathéter - Polyuréthane

Longueur	Cathéter droit Guide Nitinol	Extensions courbées Guide Nitinol	Pré-coubé Guide Nitinol
15 cm	TLC-1315-KGSN	TLC-1315-KJUGSN	TLC-1315-KPCGSN
20 cm	TLC-1320-KGSN	TLC-1320-KJUGSN	TLC-1320-KPCGSN
25 cm	TLC-1325-KGSN	TLC-1325-KJUGSN	TLC-1325-KPCGSN

Disponible en 13F

Conditionnement : Boîte de 5 blisters rigides

Retirer le N à la fin de chaque référence pour un guide en acier inoxydable

Kits des cathéters court terme

Composition du kit & Matériaux

- 1x Clamp - Acetal
- 2x Aiguilles introductrices échogènes 18G 7cm (sécurisée & non sécurisée) - Acier inoxydable
- 1x Fil guide en J - **Nitinol** (dans un dérouleur, de 70 cm)
- 1x Seringue 5 cc - Polypropylène
- 1x Scalpel #11 - Acier inoxydable
- 1x Dilatateur 12 Fr de 14 cm & 1x Dilatateur de 16 Fr de 15 cm - Polypropylène
- 1x Système de fixation agrafe rapide
- 1x Raccord Y - Connecteur en Polycarbonate, Valve bi-directionnelle en Silicone/Polycarbonate
- 2x Bouchons avec site d'injection
- 1x Rigidificateur pour voie artérielle, repère rouge sur la valve bidirectionnelle, de 26 cm
- 1x Rigidificateur pour voie veineuse repère bleu sur la valve bidirectionnelle de 31,5 cm
- 1x Adhésif de fixation du cathéter sans suture UNIFIX
- 2x Pansements film transparents

Performances

Référence	Débit (ml/mn) / Pression (mm Hg)					
	200 ml/mn		300 ml/mn		400 ml/mn	
	Veineux	Artériel	Veineux	Artériel	Veineux	Artériel
TLC-1315-KGS	90	-90	125	-110	170	-160
TLC-1320-KGS	90	-90	135	-120	180	-170
TLC-1325-KGS	100	-100	145	-130	160	-160
TLC-1315-KGSN	90	-90	125	-110	170	-160
TLC-1320-KGSN	90	-90	135	-120	180	-170
TLC-1325-KGSN	100	-100	145	-130	160	-160
TLC-1315-KJUGS	90	-90	125	-110	170	-160
TLC-1320-KJUGS	90	-90	135	-120	180	-170
TLC-1325-KJUGS	90	-90	135	-120	180	-170
TLC-1315-KJUGSN	90	-90	125	-110	170	-160
TLC-1320-KJUGSN	90	-90	135	-120	180	-170
TLC-1325-KJUGSN	90	-90	135	-120	180	-170
TLC-1315-KPCGS	90	-90	135	-120	180	-170
TLC-1320-KPCGS	100	-100	145	-130	160	-160
TLC-1325-KPCGS	100	-100	145	-130	160	-160
TLC-1315-KPCGSN	90	-90	135	-120	180	-170
TLC-1320-KPCGSN	100	-100	145	-130	160	-160
TLC-1325-KPCGSN	100	-100	145	-130	160	-160