


Fiche Technique

ECOUVILLONS UU

Ecouvillon

1 INFORMATIONS SUR DISPOSITIF OU EQUIPEMENT

Code CLADIMED :	A67AA04 / A67AA05 (Réf 201685) / A67AA08 (Réf 201693)
Code LPPR* si applicable :	NA
*Liste des produits et prestations remboursables inscrits sur la liste prévue à l'article L165-1	
Classe du DM :	NA
Règlement de l'UE applicable :	NA
N° Organisme notifié :	NA
Première mise sur le marché de l'UE :	Février 2016
Fabricant :	ASEPT INMED
Provenance :	Chine



Descriptif du dispositif :

Ecouvillon de nettoyage pour endoscope.

Etiquetage permettant la traçabilité du produit.

Cette gamme d'écouvillons se décline en :

- Brosse de nettoyage externe seule ;
- Double brosse à piston seule ;
- Kits d'1 ou plusieurs écouvillons avec double brosse à piston ou brosse de nettoyage externe.

KIT 3 ECOUVILLONS + BROSSA A PISTON

Réf ASI	Brosse diam 3mm long. 20mm (canaux de 1.8 à 2.8mm)				Brosse à piston	Brosse diam 5mm long. 20mm (canaux de 2.8 à 4.2mm)				Brosse diam 2mm long. 15mm (canaux de 1 à 1.8mm)			
	Nb	Ø Tube (mm)	Lg (cm)	Couleur		Nb	Ø Tube (mm)	Lg (cm)	Couleur	Nb	Ø Tube (mm)	Lg (cm)	Couleur
203022	2	1.55	130	Bleu clair	dble Ø 5/11 mm	1	1.75	30	Rose	2	0.8 (0.4mm d'acier)	130	Bleu foncé
203023	2	1.65	230	Vert clair	dble Ø 5/11 mm	2	1.75	230	Rose	2	0.8 (0.4mm d'acier)	230	Bleu foncé

Conditionnement : boîte de 100 unités

Fiche Technique

KIT 2 ECOUVILLONS + BROSSE A PISTON

Réf ASI	Brosse(s) diam 2mm long. 15mm (canaux de 1 à 1.8mm)				Brosse à piston	Brosse(s) diam 5mm long. 20mm (canaux de 2.8 à 4.2mm)			
	Nombre	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur		Nombre	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur
201777	1	0.8 (0.4mm d'acier)	130	Bleu foncé	dbles Ø 5/11 mm	1	1.75	30	Rose
201778	2	0.8 (0.4mm d'acier)	130	Bleu foncé	dbles Ø 5/11 mm	1	1.75	30	Rose
203024	2	0.8 (0.4mm d'acier)	230	Bleu foncé	dbles Ø 5/11 mm	2	1.75	230	Rose

Conditionnement : boîte de 100 unités

Réf ASI	Brosse(s) diam 3mm long. 20mm (canaux de 1.8 à 2.8mm)				Brosse à piston	Brosse(s) diam 5mm long. 20mm (canaux de 2.8 à 4.2mm)			
	Nombre	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur		Nombre	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur
201779	1	1.55	130	Bleu clair	dbles Ø 5/11 mm	1	1.75	30	Rose
201780	2	1.55	130	Bleu clair	dbles Ø 5/11 mm	1	1.75	30	Rose
201781	1	1.65	130	Vert clair	dbles Ø 5/11 mm	1	1.75	30	Rose
201782	2	1.65	130	Vert clair	dbles Ø 5/11 mm	1	1.75	30	Rose
201783	1	1.65	230	Vert clair	dbles Ø 5/11 mm	1	1.85	230	Violet
201784	2	1.65	230	Vert clair	dbles Ø 5/11 mm	2	1.85	230	Violet

Conditionnement : boîte de 100 unités

Réf ASI	Brosse(s) diam 6.5mm long. 20mm (canaux de 4.2 à 6mm)				Brosse à piston	Brosse(s) diam 5mm long. 20mm (canaux de 2.8 à 4.2mm)			
	Nombre	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur		Nombre	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur
201785	1	1.85	230	Orange	dbles Ø 5/11 mm	1	1.85	230	Violet
201786	2	1.85	230	Orange	dbles Ø 5/11 mm	2	1.85	230	Violet
201787	1	1.85	300	Orange	dbles Ø 5/11 mm	1	1.85	230	Violet
201788	2	1.85	300	Orange	dbles Ø 5/11 mm	2	1.85	230	Violet

Conditionnement :

- 201785 et 201786 sont conditionnées par 100 unités
- 201787 et 201788 sont conditionnées par 80 unités

Fiche Technique

KIT 1 ECOUVILLON + BROSSE A PISTON

Réf ASI	Brosse long. 20mm		Brosse à piston	Tube			Ø canal opérateur (mm)
	Ø brosse (mm)	Nombre		Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur	
201712	6.5	2	Dble Ø 5/11mm	1.8	230	Bleu	3.5 à 5.2
203025	5	1	Dble Ø 5/11mm	1.75	130	Rose	2.8 à 4.2
203026	5	2	Dble Ø 5/11mm	1.75	130	Rose	
201789	5	1	Dble Ø 5/11mm	1.75	230	Rose	
201790	5	2	Dble Ø 5/11mm	1.75	230	Rose	
201745	5	2	Dble Ø 5/11mm	1.75	300	Jaune	
201791	5	1	Dble Ø 5/11mm	1.85	230	Violet	
201792	5	2	Dble Ø 5/11mm	1.85	230	Violet	
201793	5	1	Dble Ø 5/11mm	1.85	300	Violet	
201794	5	2	Dble Ø 5/11mm	1.85	300	Violet	
203021	3	2	Dble Ø 5/11mm	1.55	100	Bleu clair	
201678	3	1	Dble Ø 5/11mm	1.55	180	Vert	
201668	3	2	Dble Ø 5/11mm	1.55	180	Vert	
201679	3	1	Dble Ø 5/11mm	1.55	100	Vert	

Conditionnement : boîte de 100 unités

Réf ASI	Brosse long. 15mm		Brosse à piston	Tube			Ø canal opérateur (mm)
	Ø brosse (mm)	Nombre		Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur	
203020	2	2	Dble Ø 5/11mm	0.8 (0.4mm d'acier)	100	Bleu foncé	1 à 1.8
201795	2	1	-	0.8 (0.4mm d'acier)	130	Bleu foncé	
201796	2	2	-	0.8 (0.4mm d'acier)	130	Bleu foncé	
201797	2	1	-	0.8 (0.4mm d'acier)	230	Bleu foncé	
201798	2	2	-	0.8 (0.4mm d'acier)	230	Bleu foncé	

Conditionnement : boîte de 100 unités

Fiche Technique

Référence ASI	Brosse long. 10mm		Brosse à piston	Tube			Ø canal opérateur (mm)
	Ø brosse (mm)	Nombre		Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur	
201713	1.8	1	Dble Ø 5/11mm	1	100	Bleu	1 à 1.8

Conditionnement : boîte de 100 unités

KIT 2 ECOUVILLONS + BROSSA A PISTON + BROSSA NETTOYAGE EXTERNE

Réf ASI	Brosse(s) diam 2mm long. 15mm (canal opérateur de 1 à 1.8)				Brosse à piston	Brosse(s) diam 5mm long. 20mm (canaux de 2.8 à 4.2mm)				Brosse nettoyage externe
	Nb	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur		Nb	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur	
203029	2	0.8 (0.4mm d'acier)	130	Bleu foncé	dble Ø 5/11 mm	1	1.75	30	Rose	25x150mm

Conditionnement : boîte de 30 unités

Réf ASI	Brosse(s) diam 3mm long. 20mm (canal opérateur de 1.8 à 2.8)				Brosse à piston	Brosse(s) diam 5mm long. 20mm (canaux de 2.8 à 4.2mm)				Brosse nettoyage externe
	Nb	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur		Nb	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur	
203030	2	1.55	130	Bleu clair	dble Ø 5/11 mm	1	1.75	30	Rose	25x150mm
203032	2	1.65	230	Vert clair	dble Ø 5/11 mm	2	1.85	230	Violet	25x150mm

Conditionnement : boîte de 30 unités

Réf ASI	Brosse(s) diam 2mm long. 15mm (canaux de 1 à 1.8mm)				Brosse à piston	Brosse(s) diam 5mm long. 20mm (canaux de 2.8 à 4.2mm)				Brosse nettoyage externe
	Nb	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur		Nb	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur	
203037	2	0.8 (0.4mm d'acier)	230	Bleu foncé	dble Ø 5/11 mm	2	1.75	230	Rose	25x150mm

Conditionnement : boîte de 30 unités

Réf ASI	Brosse(s) diam 6.5mm long. 20mm (canal opérateur de 4.2 à 6mm)				Brosse à piston	Brosse(s) diam 5mm long. 20mm (canaux de 2.8 à 4.2mm)				Brosse nettoyage externe
	Nb	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur		Nombre	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur	
203033	2	1.85	230	Orange	dble Ø 5/11 mm	2	1.85	230	Violet	25x150mm

Conditionnement : boîte de 30 unités

Fiche Technique

KIT 1 ECOUVILLON + BROSSE A PISTON + BROSSE NETTOYAGE EXTERNE

Réf ASI	Brosse long. 15mm		Brosse à piston	Tube			Brosse nettoyage externe	Ø canal opérateur (mm)
	Ø brosse (mm)	Nb		Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur		
203027	2	2	Dble Ø 5/11mm	0.8 (0.4mm d'acier)	100	Bleu foncé	25x150mm	1 à 1.8

Conditionnement : boîte de 30 unités

Réf ASI	Brosse long. 20mm		Brosse à piston	Tube			Brosse nettoyage externe	Ø canal opérateur (mm)
	Ø brosse (mm)	Nb		Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur		
203028	3	2	Dble Ø 5/11mm	1.55	100	Bleu clair	25x150mm	1.8 à 2.8
203031	5	2	Dble Ø 5/11mm	1.75	130	Rose	25x150mm	2.8 à 4.2
203034	5	2	Dble Ø 5/11mm	1.75	230	Rose	25x150mm	2.8 à 4.2
203035	5	2	Dble Ø 5/11mm	1.85	300	Violet	25x150mm	2.8 à 4.2

Conditionnement : boîte de 30 unités

Fiche Technique

KIT 3 ECOUVILLONS + BROSSE A PISTON + BROSSE NETTOYAGE EXTERNE

Réf ASI	Brosse(s) diam 3mm long. 20mm (canal opérateur de 1.8 à 2.8mm)				Brosse à piston	Brosse(s) diam 5mm long. 20mm (canal aspiration de 2.8 à 4.2mm)				Brosse(s) diam 2mm long. 15mm (canaux de 1 à 1.8mm)				Brosse nettoyage externe
	Nb	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur		Nb	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur	Nb	Ø Tube (mm)	Lgueur (cm)	Couleur	
203036	2	1.65	230	Vert clair	dble Ø 5/11 mm	2	1.75	230	Rose	2	0.8 (0.4mm d'acier)	230	Bleu foncé	25x150mm

Conditionnement : boîte de 30 unités

Fiche Technique

DOUBLE BROSSSE A PISTON

Référence ASI	Brosse	Tube	Conditionnement
201685	Dble Ø 5/11mm	L 150mm	Carton de 100 u

BROSSE DE NETTOYAGE EXTERNE

Référence ASI	Brosse	Conditionnement
201693	Usage Unique Cylindrique de 25x150mm pliée en fer à cheval	Carton de 30u

Composition du dispositif et accessoires :

Principaux composants et matériaux :

Elément : Tube	Matériau : Poly oxy méthylène
Elément : Brosse	Matériau : Nylon
Elément : Tige	Matériau : Acier inoxydable 304

Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et / ou les produits administrés, précisions complémentaires :

Latex : Absence

Phtalates classés CMR de catégorie 1A ou 1B : Absence

Origine animale ou biologique : Absence

Bisphénol A : Absence

Perturbateurs endocriniens : Absence

Substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) : Non renseigné

IRM compatibilité : Non applicable

Domaines et indications (selon nomenclature Euro-Pharmat) :

Domaines :

Endoscopie

Indications :

Endoscopie

Nettoyage des endoscopes

2 PROCEDES DE STERILISATION : Produits non stériles

3 CONDITIONS DE CONSERVATION

Conditions normales de conservations et de stockage :

Lieu sec et frais, à l'abri de la lumière du jour, de la poussière et des émanations chimiques.

Précautions particulières :

Intégrité de l'emballage.

Durée de validité :

5 ans

CONTACT :

Service Qualité : qualite@aseptinmed.fr

Tel : 05.62.57.69.18 – Fax : 05.62.57.69.01