

Composant	Matériau		Contact avec le corps du patient
Embase proximale	Grilamid		Système vasculaire
Réducteur de tension			
Bande d'identification	Polyoléfine		Aucun
Corps du cathéter			
Revêtement interne	Polytétrafluoroéthylène (PTFE), Pebax		Système vasculaire
Corps du cathéter	Acier inoxydable		
Extrusions du corps du cathéter	Pebax Vestamid (LIGHTNING 7 seulement) Tecoflex (LIGHTNING 12 seulement)		
Embout	Pebax Tecoflex (LIGHTNING 12 seulement)		
Repère de positionnement radio-opaque	Platine, Iridium		
Revêtement	Alcool isopropylique		
	Photo-polymère de polyvinylpyrrolidone (PVP)		
	Copolymère de photo-polyacrylamide		
	Polyvinylpyrrolidone (PVP)		
	Agent réticulant		
Accessoires			
Valve hémostatique rotative (RHV)	Polycarbonate, silicone, polytétrafluoroéthylène (PTFE)		Contact indirect avec le système vasculaire
Gaine d'introduction	Introducteur : Grilamid, polyoléfine Corps de l'introducteur : HDPE		Système vasculaire
Tubes d'aspiration Lightning			
Assemblage du tube distal	Tubes distaux	Chlorure de polyvinyle (PVC)	Dispositif de surface, peau intacte
	Luer Lock mâle	Polycarbonate	
Assemblage du boîtier	Cordon USB	Chlorure de polyvinyle (PVC) Polyéthylène haute densité (PEHD)	Aucun